




Invention & Innovation

NITTA

ミニカーブコンベヤ

EC-I / ECS-I (SUS) / ECW-I (水洗い)

エコノミーカーブコンベヤシリーズ



- 正逆運転可能
- 工具不要のワンタッチでベルト脱着可能
- 衛生的な抗菌・防カビ仕様（青・白ベルト）
- 小物搬送に適した小径ローラφ21を採用

ニッタ株式会社

EC-I / ECS-I / ECW-I 仕様

■仕様

| | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|-----------|-----|
| 本 体 | カーブ角度: α (°) | 90 | | | |
| | 内側半径: Ri(mm) | 200 | | | |
| | ベルト有効幅: N(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | ベルト中心半径: Rm(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 |
| | 搬送用ベルト | ニッタ NLG 1プライ ベルトはGUT-10AK(緑)、LBEUT-10AK(青)、WEUT-10AK(白)からご選定ください。 | | | |
| | 本体塗装色 | シルバーメタリック(指定色対応不可) ECS-I(SUS) ECW-I(SUS) | | | |
| 性 能 | 最大搬送重量: (N/台) | EC-I/ECS-I: 98 | | ECW-I: 48 | |
| | ベルト中央速度: (m/min) | 5~30(インバータ) | | | |
| | 使用環境 | 0°C~40°Cの屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。 | | | |
| 原動機 | モーター | 電源 S1:単相100V、S2:単相200V、S3:三相200V 0.09kW | | | |

■標準機高:H

●EC-I

| 呼称 | 機高(mm) |
|----|---------|
| H7 | 600~799 |
| H9 | 800~999 |

呼称機高範囲内での調整が可能です。

●ECS-I/ECW-I

| 機高(mm) |
|----------|
| 300~1000 |

標準機高は上記の範囲でご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

■オプション機高:H

●EC-I

| 機高(mm) |
|-------------------|
| 300~599、1000~1400 |

標準機高は上記の範囲でご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

●ECS-I/ECW-I

| 機高(mm) |
|-----------|
| 1001~1400 |

標準機高は上記の範囲でご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

※注:水・粉・油の付着する環境下においての使用及び24時間運転の際は弊社にご相談ください。

工具不要のワンタッチでベルト脱着可能




エコミーカーブコンベヤ EC-I / ECW-I / ECS-I ビード押さえガイド材質・形状変更のお知らせ
樹脂製一体型押さえガイドの採用で、さらに取り扱いやすくなりました。

旧タイプ



グリス

新タイプ



グリス塗布不要

高撓動性樹脂押さえガイドの採用により
ベルト洗浄後など、ビードへの定期的な
グリス塗布が不要になりました。

食品衛生法適合品材質

高撓動性樹脂でスムーズ

- 樹脂押さえガイドは旧タイプと互換性があり、ベルト交換時に交換をお奨めします。
- 旧タイプの押さえガイドは上下で違いがありましたが、部品の共通化で脱着時の取付間違いを防止できます。

ニッタ株式会社 工業資材事業部

<https://www.nitta.co.jp>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代) FAX.06-6563-1222

| 東京支店 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 | TEL.03-6744-2705 | FAX.03-6744-2706 | 代理店 |
|-------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|
| 名古屋支店 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 | TEL.052-589-1311 | FAX.052-566-2008 | |
| 福岡営業所 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 | TEL.092-473-6651 | FAX.092-474-2658 | |
| 北陸営業所 | 〒920-0024 金沢市西念1-1-3 | TEL.076-265-6235 | FAX.076-223-6411 | |
| 静岡営業所 | 〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1 | TEL.054-254-2133 | FAX.054-254-2136 | |